

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/uchwyt-magnetyczny-pml-p-2924.html>



Uchwyt magnetyczny PML

Numer katalogowy

UCHW-360

Opis produktu

Uchwyt magnetyczny PML




Uchwyt magnetyczny PML z magnesami neodymowymi jest przeznaczony do szybkiego podnoszenia elementów stalowych. Siedem wariantów zapewnia dopuszczalne obciążenie robocze od 0,1 do 6,0 t dla materiału płaskiego i od 0,03 do 2,0 t dla elementów okrągłych.

Najważniejsze cechy

- siedem wariantów o DOR od 0,1 do 6,0 t dla materiału płaskiego,
- DOR od 0,03 do 2,0 t dla elementów okrągłych, zależnie od wariantu,
- konstrukcja oparta na magnesach neodymowych,
- prosty i szybki montaż do urządzeń podnoszących,
- współczynnik bezpieczeństwa 3,5,
- komponenty malowane proszkowo,
- zgodność z aktualną dyrektywą maszynową i normą zharmonizowaną PN-EN 12100 T1 i T2,
- znakowanie obejmujące znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze i numer seryjny,
- w komplecie dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Budowa i wymiary

Przed doбором sprawdź rodzaj podnoszonego elementu, wymagane DOR oraz wymiary H, W, L i l wskazane na rysunku. Parametry konstrukcyjne i masa zależą od wybranego wariantu.



Parametry techniczne uchwyty magnetycznego PMLTyp

	DOR – materiał płaski [t]	DOR – element okrągły [t]	H [mm]	W [mm]	L [mm]	I [mm]	Masa [kg]
PML 0,1	0,1		0,03		67	62	92
PML 0,3	0,3		0,1		91	92	162
PML 0,6	0,6		0,2		117	122	232
PML 1,0	1,0		0,3		163	176	258
PML 2,0	2,0		0,6		212	234	378
PML 3,0	3,0		1,0		261	286	458
PML 6,0	6,0		2,0		266	296	720

Wymiary szaki

Wymiary szaki uchwyty magnetycznego PMLTyp

	H [mm]	B [mm]	D [mm]
PML 0,1	56		7,8
PML 0,3	68		11,5
PML 0,6	108		15,5
PML 1,0	120		20
PML 2,0	190		28

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Dobierz wariant do masy, kształtu, grubości i stanu powierzchni podnoszonego elementu. Nie przekraczaj DOR właściwego dla materiału płaskiego lub okrągłego. Przed każdym użyciem sprawdź korpus, powierzchnię roboczą magnesu, dźwignię, blokadę oraz szakłę, a podczas pracy postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

Potrzebujesz pomocy w doborze uchwytu PML? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.